

**Garant****Fúrótokmány hengeres szárral, Típus: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	341265 25
GTIN	4062406086626
Árucikk kategória	31B

**Leírás****Kivitel:**

- **Jobb és bal forgásirányhoz.**
- **Karcsú felépítésű.**
- **Célirányos hűtőfolyadék továbbítás.**

**Előny:**

- **Nagyon rugalmasan használható a hengeres szárnak köszönhetően.**
- **Optimális rögzítő nyomatékok a szerszámnál.**

**Tartalom:**

Keresztmarkolatos Torx szorítókulccsal.

**Műszaki leírás**

Külső Ø	50 mm
Fúrófej hossza nyitva	81,9 mm
Befogási tartomány	1 - 16 mm
Fúrótokmány hossz zárva	92 mm
Szárhossz	56 mm
Teljes hossz	137,9 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Körfutási pontosság	≤ 20 µm

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Termék fajtája	Fúrótokmány