

Garant GRIDLINE

**Vario Basic munkapad, magasság 850 mm, bükk-multiplex munkalap,  
Munkalap hossza: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922004 1500
GTIN	4062406086657
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrész keresztmerezítővel és magasságállítóhoz való felfogatással. A lábak műanyag talpai kíméletesek a padlóval. A merevítéshez 2 pár csomólemezzel.

**Tartalom:**

2 × lábrész, 2 × pár csomólemez, munkalap.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

**Szín:**

Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtaókarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Magasság	850 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Súly	59 kg

Sorozat	vario Basic
Munkalap hossza	1500 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

## Tartozék

Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1500 mm	926081 1500
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800