

Garant GRIDLINE

Vario Basic munkapad, magasság 950 mm, bambusz munkalap, Munkalap hossza: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922011 1500
GTIN	4062406086817
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrész keresztmerezítővel és magasságállítóhoz való felfogatással. A lábak műanyag talpai kíméletesek a padlóval. A merevítéshez 2 pár csomólemezzel.

Tartalom:

2 × lábrész, 2 × pár csomólemez, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap anyaga	Bambusz
Sorozat	vario Basic
Súly	61 kg

Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Magasság	950 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

Tartozék

Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 1500 mm	926001 1500
Sarokmervítő Típus 1	927122 1