

Garant GRIDLINE

**Vario Basic munkapad, magasság 950 mm, bambusz munkalap, Munkalap hossza: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922011 2000
GTIN	4062406086824
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábész keresztmerezítővel és magasságállítóhoz való felfogatással. A lábak műanyag talpai kíméletesek a padlóval. A merevítéshez 2 pár csomólemezzel.

**Tartalom:**

2 × lábész, 2 × pár csomólemez, munkalap.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

**Szín:**

Ház és lábészek RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Szállítási költségtaókarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Munkalap hossza	2000 mm
Munkalap anyaga	Bambusz
Magasság	950 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Sorozat	vario Basic

Súly	75 kg
Munkalap mélysége	750 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

## Tartozék

Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 2000 mm	926001 2000
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
Sarokmervítő Típus 1	927122 1