

Garant GRIDLINE

**Vario Basic munkapad, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap,
Munkalap hossza: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922007 2000
GTIN	4062406086695
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrész keresztmerezítővel és magasságállítóhoz való felfogatással. A lábak műanyag talpai kíméletesek a padlóval. A merevítéshez 2 pár csomólemezzel.

Tartalom:

2 × lábrész, 2 × pár csomólemez, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtaókarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Magasság	850 mm
Súly	73 kg
Sorozat	vario Basic
Munkalap hossza	2000 mm
Munkalap mélysége	750 mm

Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap anyaga	Eluplan
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

Tartozék

Sarokmervítő Típus 1	927122 1
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 2000 mm	926241 2000