

Garant GRIDLINE

Vario Basic munkapad, magasság 950 mm, bambusz munkalap, Munkalap hossza: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922011 1000
GTIN	4062406086701
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrész keresztmerezítővel és magasságállítóhoz való felfogatással. A lábak műanyag talpai kíméletesek a padlóval. A merevítéshez 2 pár csomólemezzel.

Tartalom:

2 × lábrész, 2 × pár csomólemez, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkalap hossza	1000 mm
Sorozat	vario Basic

Súly	46 kg
Magasság	950 mm
Munkalap anyaga	Bambusz
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

Tartozék

Sarokmervítő Típus 1	927122 1
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
Munkalap vastagsága 50 mmkeresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 1000 mm	926001 1000