

Garant GRIDLINE

**Vario Basic munkapad, magasság 950 mm, sötét Eluplan munkalap,
Munkalap hossza: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922017 2000
GTIN	4062406086886
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábész keresztmerezítővel és magasságállítóhoz való felfogatással. A lábak műanyag talpai kíméletesek a padlóval. A merevítéshez 2 pár csomólemezzel.

Tartalom:

2 × lábész, 2 × pár csomólemez, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és lábészek RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkalap hossza	2000 mm
Súly	75 kg
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Sorozat	vario Basic

Munkalap anyaga	Eluplan
Magasság	950 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

Tartozék

MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 2000 mm	926241 2000
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900