

Garant**VHM speciális fúró DIN 6535 HA, bevonat nélkül, Ø DC ±0,003: 0,97 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	121201 0,97
GTIN	4045197715289
Árucikk kategória	11E

Leírás**Kivitel:**

Spirális precíziós fúró műanyagokhoz. Az **1 élű geometria** miatti **önközpontosítás** az **alpméret maximális betartását** eredményezi. **Polírozott** forgácshornok az **optimális forgácselvezetéshez**. Az **IT7 tűréstartomány betartása** bemenő Ø-től a kimenő Ø-ig a **speciális csúcskialakítás** következtében lehetséges.

Ajánlás:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

A HB és HE alak a HA kivittel azonos áron szállítható.

HB alak: a **121201 + 129100HB számmal** rendelje meg.

HE alak: a **121201 + 129100HE számmal** rendelje meg.

Szabvány: DIN 6537

Tűrés névleges Ø: ±0,003

Vágóélek száma Z: 1

Semi-Standard: igen

Tűrés névleges Ø: ±0,003

Ajánlott Maximális furatmélység L_2 : 5,6 mm

Teljes hossz L: 45 mm

Szár Ø D_s : 3 mm

Előtolás f PEEK-ban: 0,1 mm/ford,

Műszaki leírás

Szártűrés	h6
Névleges Ø D_c	0,97 mm

Vágóélek száma Z	1
Forgácshorony hossza L _c	7 mm
Tűrés névleges Ø	±0,003
Szár Ø D _s	3 mm
Teljes hossz L	45 mm
Előtolás f PEEK-ban	0,1 mm/ford,
Szabvány	DIN 6537
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	5,6 mm
Semi-Standard	igen
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Furatmélység max.	5×D
Csúcsszög	120 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró