

Garant GRIDLINE

**Vario Basic munkapad, elektromos magasságállítással, bükk-multiplex munkalap, Munkalap hossza: 1000/DEmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	923254 1000/DE
GTIN	4062406087234
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. A merevítéshez 2 pár sarokmerezítővel. Fokozatmentes elektromos magasságállítás. Magasságállítás gombbal. Csatlakozó kábel földelt csatlakozóval. Bekötési teljesítmény 250 V / 50 Hz, maximum 340 W.

**Funkció:**

IP20: Védett  $\varnothing < 12$  mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

**Tartalom:**

2 × elektromos magasságállítósú lábrész, 2 × pár sarokmerezítő, munkalap.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint házat, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

**Szín:**

Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A szállítás összeszerelés nélkül történik. A gomb pozíciója szabadon megválasztható. Egymás melletti felállításnál a 927220 sz. oldallemez kötelezően szükséges.

## Műszaki leírás

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Súly	60 kg
Tápfeszültség	250 V
Magasságállítási tartomány	850 - 1050 mm
Munkalap hossza	1000 mm
Maximális teherbírás	400 kg
Emelési sebesség	9 mm/s
Sorozat	vario Basic
ComfortClose	nem
IP védettségi osztály	IP 20
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkaállomás állítható magassága	850-1050 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkapad

