

Garant GRIDLINE

**Vario Basic munkapad, elektromos magasságállítással, bambusz munkalap,
Munkalap hossza: 2000/DEmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	923251 2000/DE
GTIN	4062406087227
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. A merevítéshez 2 pár sarokmerezítővel. Fokozatmentes elektromos magasságállítás. Magasságállítás gombbal. Csatlakozó kábel földelt csatlakozóval. Bekötési teljesítmény 250 V / 50 Hz, maximum 340 W.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

2 x elektromos magasságállítású lábrész, 2 x pár sarokmerezítő, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint házat, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A szállítás összeszerelés nélkül történik. A gomb pozíciója szabadon megválasztható. Egymás melletti felállításnál a 927220 sz. oldallemez kötelezően szükséges.

Műszaki leírás

Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap vastagsága	50 mm

Sorozat	vario Basic
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasságállítási tartomány	850 - 1050 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Emelési sebesség	9 mm/s
Tápfeszültség	250 V
ComfortClose	nem
Maximális teherbírás	400 kg
Súly	89 kg
IP védettségi osztály	IP 20
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkaállomás állítható magassága	850-1050 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Magasságállítás kivitele	elektromos
Lapvastagság	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkapad