



Kisipari kompresszor, Típus: I.COMP3



Rendelési adatok

Rendelés száma	079841 I.COMP3
GTIN	
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Korróziómentes szelepek, nagy hatékonyságú hűtés, karbantartásmentes erőátviteli komponensek, korrózióvédett tartály; pótalkatrészek beszerzésének biztosítása legalább 10 éven keresztül. Nagy hatásfok az alacsony üzemeltetési költségek érdekében. Hordozható és gurítható kisipari kompresszor, olaj- és karbantartásmentes.

- **Olajmentes sűrített levegő.**
- **Könnyen szállítható.**
- **Univerzálisan használható.**
- **Integrált nyomás előválasztás és fokozatmentes fordulatszám szabályozás.**

Figyelem:

További kisipari kompresszorok külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	i.Comp 3
Maximális nyomás (levegő)	11 bar
Szélesség	570 mm

Nyomástartály térfogata	117 l
Maximális töltőteljesítmény	160 l/min
Maximális szívóteljesítmény	265 l/min
Teljesítményfelvétel	1,5 kW
Működési zajkibocsátás	97 dB(A)
Magasság	1050 mm
Hossz	440 mm
Maximális fordulatszám	3200 min ⁻¹
Súly	29 kg
Termék fajtája	Kompresszor