



Tengely-vízmérték, Talp hossz / pontosság: 200/1 mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 468810 200/1 |
| GTIN | 4030616402208 |
| Árucikk kategória | 46U |

Leírás

Kivitel:

Erős ház kiváló minőségű speciális öntvényből, kalapácsolással. Prizmás és sík talp derékszögben finomkőrölt ütköző felületekkel (előrajzolásnál, beállításnál stb. fontos). Az összes mérőfelület a libella tengelyével pontosan párhuzamosan megmunkált. Egy-egy hosszanti és keresztlibella üvegből. A házon lévő szigetelő fogantyúkkal, valamint a libellák feletti védőüveggel.

A teljes házon lévő hőszigetelés megakadályozza a kéz és a kilélegzett levegő hője általi befolyásokat. A házon lévő mélyedés lehetővé teszi a libella oldalsó leolvasását. Szállítás robusztus műanyag kofferben, hozzávaló betéttel.

Felhasználás:

Felületek, tengelyek, gépek stb. beállítására.

Szabvány:

DIN 877

Pontosság:

1 = extra érzékeny **0,02 mm/m** hosszanti libella.

2 = különösen érzékeny **0,1 mm/m** hosszanti libella

4 = normál érzékenységgű **0,4 mm/m** hosszanti libella.

Figyelem:

Mágneses kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

| | |
|-------------|--------|
| Talp hossza | 200 mm |
|-------------|--------|

| | |
|--------------------|--------------|
| Talp szélessége | 42 mm |
| Leolvasás | 0,02 mm/m |
| Pontossági osztály | 1 |
| Szabvány | DIN 877 |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Kalibrálás | H2 |
| Termék fajtája | Vízmérték |

Szolgáltatások

KalibrálásTengelyvízmérték / elektronikus dőlésmérő
készülék Pontosság 0,02 mm/m

026620 0,02