




Neijungemessstechnik o.K.

Tengely-vízmérték, Talp hossz / pontosság: 250/2mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	468810 250/2
GTIN	4030616406251
Árucikk kategória	46U

Leírás

Kivitel:

Erős ház kiváló minőségű speciális öntvényből, kalapácsolással. Prizmás és sík talp derékszögben finomkőrölésű ütköző felületekkel (előrajzolásnál, beállításnál stb. fontos). Az összes mérőfelület a libella tengelyével pontosan párhuzamosan megmunkált. Egy-egy hosszanti és keresztlibella üvegből. A házon lévő szigetelő fogantyúkkal, valamint a libellák feletti védőüveggel.

A teljes házon lévő hőszigetelés megakadályozza a kéz és a kilélegzett levegő hője általi befolyásokat. A házon lévő mélyedés lehetővé teszi a libella oldalsó leolvasását. Szállítás robusztus műanyag kofferben, hozzávaló betéttel.

Felhasználás:

Felületek, tengelyek, gépek stb. beállítására.

Szabvány:

DIN 877

Pontosság:

1 = extra érzékeny **0,02 mm/m** hosszanti libella.

2 = különösen érzékeny **0,1 mm/m** hosszanti libella

4 = normál érzékenységgű **0,4 mm/m** hosszanti libella.

Figyelem:

Mágneses kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Talp hossza	250 mm
-------------	--------

Leolvasás	0,1 mm/m
Pontossági osztály	2
Talp szélessége	42 mm
Szabvány	DIN 877
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	H2
Termék fajtája	Vízmérték

Szolgáltatások

KalibrálásTengelyvízmérték / elektronikus dőlésmérő készülék Pontosság 0,10 mm/m	026620 0,10
--	-------------