




Näujungemessstechnik o.K.

**Tengely-vízmérték, Talp hossz / pontosság: 300/1 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	468810 300/1
GTIN	4030616402307
Árucikk kategória	46U

**Leírás****Kivitel:**

Erős ház kiváló minőségű speciális öntvényből, kalapácsolással. Prizmás és sík talp derékszögben finomkőszőrült ütköző felületekkel (előrajzoláshoz, beállításhoz stb. fontos). Az összes mérőfelület a libella tengelyével pontosan párhuzamosan megmunkált. Egy-egy hosszanti és keresztlibella üvegből. A házon lévő szigetelő fogantyúkkal, valamint a libellák feletti védőüveggel.

A teljes házon lévő hőszigetelés megakadályozza a kéz és a kilélegzett levegő hője általi befolyásokat. A házon lévő mélyedés lehetővé teszi a libella oldalsó leolvasását. Szállítás robusztus műanyag kofferben, hozzávaló betéttel.

**Felhasználás:**

Felületek, tengelyek, gépek stb. beállítására.

**Szabvány:****DIN 877****Pontosság:**

1 = extra érzékeny **0,02 mm/m** hosszanti libella.

2 = különösen érzékeny **0,1 mm/m** hosszanti libella

4 = normál érzékenységgű **0,4 mm/m** hosszanti libella.

**Figyelem:**

Mágneses kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

**Műszaki leírás**

Pontossági osztály	1
Leolvasás	0,02 mm/m

Talp szélessége	42 mm
Talp hossza	300 mm
Szabvány	DIN 877
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	H2
Termék fajtája	Vízmérték

### Szolgáltatások

KalibrálásTengelyvízmérték / elektronikus dőlésmérő készülék Pontosság 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------