




Näujungemeisstechnik o.K.

## Tengely-vízmérték, Talp hossz / pontosság: 300/2mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	468810 300/2
GTIN	4030616406305
Árucikk kategória	46U

### Leírás

#### Kivitel:

Erős ház kiváló minőségű speciális öntvényből, kalapácsolással. Prizmás és sík talp derékszögben finomkőszőrült ütköző felületekkel (előrajzoláshoz, beállításhoz stb. fontos). Az összes mérőfelület a libella tengelyével pontosan párhuzamosan megmunkált. Egy-egy hosszanti és keresztlibella üvegből. A házon lévő szigetelő fogantyúkkal, valamint a libellák feletti védőüveggel.

A teljes házon lévő hőszigetelés megakadályozza a kéz és a kilélegzett levegő hője általi befolyásokat. A házon lévő mélyedés lehetővé teszi a libella oldalsó leolvasását. Szállítás robusztus műanyag kofferben, hozzávaló betéttel.

#### Felhasználás:

Felületek, tengelyek, gépek stb. beállítására.

#### Szabvány:

**DIN 877**

#### Pontosság:

**1** = extra érzékeny **0,02 mm/m** hosszanti libella.

**2** = különösen érzékeny **0,1 mm/m** hosszanti libella

**4** = normál érzékenységű **0,4 mm/m** hosszanti libella.

#### Figyelem:

Mágneses kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

### Műszaki leírás

Pontossági osztály	2
Talp szélessége	42 mm

Leolvasás	0,1 mm/m
Talp hossza	300 mm
Szabvány	DIN 877
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	H2
Termék fajtája	Vízmérték

### Szolgáltatások

KalibrálásTengelyvízmérték / elektronikus dőlésmérő készülék Pontosság 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------