




Neigungemesstechnik o.K.

Keretes vízmérték, Talp hossz / pontosság: 150/1mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	469210 150/1
GTIN	4030616422152
Árucikk kategória	46U

Leírás**Kivitel:**

Erős keret kiváló minőségű speciális öntvényből; kalapácsolással. 3 oldal prizmás és lapos. 1 oldal lapos, az összes finomkőszőrült. Egy-egy hosszanti és keresztlibella üvegből. A hosszanti libella érzékenysége (skálaérték) egy táblán van feltüntetve.

A teljes házon lévő hőszigetelés megakadályozza a kéz és a kilélegzett levegő hője általi befolyásokat. A házon lévő mélyedés lehetővé teszi a libella oldalsó leolvasását.

Felhasználás:

Horizontális és vertikális felületek, tengelyek stb. beállítására és pontos beszabályozásra 90°-os szögben.

Szabvány:**DIN 877****Pontosság:**

1 = extra érzékeny **0,02 mm/m** hosszanti libella.

2 = különösen érzékeny **0,1 mm/m** hosszanti libella.

Figyelem:

Mágneses kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Pontossági osztály	1
Talp hossza	150 mm
Talp szélessége	42 mm
Leolvasás	0,02 mm/m
Szabvány	DIN 877
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	H1
Termék fajtája	Vízmérték

Szolgáltatások

KalibrálásKeretes vízmérték Pontosság 0,02 mm/m	026600 0,02
---	-------------