

Garant**HiPer-Drill alapszerszám, 5×D, Ø DC: 12mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 231610 12 |
| GTIN | 4045197716224 |
| Árucikk kategória | 21S |

Leírás**Kivitel:**

- **Maximális előtolás és maximális teljesítmény az optimálisan összehangolt geometriák és alapanyagok következtében.**
- **A fúrólapka pontosan pozícionálható a prizmás lapkafészek következtében és biztonságosan befogható a középső furatnak köszönhetően.**
- **Nagy körfutási pontosság összeszerelt állapotban. (Max. IT9 pontosságú furatokhoz)**
- **Szármegettámasztás a használat közbeni optimális stabilitás érdekében.**

Additív eljárással előállítva.

Felhasználás:

álló és forgó alkalmazáshoz. Max. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

A szorítócsavart minden ötödik forgácsoló betét cserénél ki kell cserélni.

További méretek 50,99 mm Ø-ig külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Az optimális körfutás érdekében használjon hidropasztikus befogót. (pl. 302026 sz. 20 méret). Az optimális stabilitás érdekében a fúrót a lehető legrövidebbre fogja be.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Ø tartomány D _c | 12 - 12,49 mm |
| Hasznos hossz L ₁ | 63 mm |
| Lapkacsavar | 231999 6IP (0,4 Nm) |
| Szár Ø D _s | 16 mm |
| Szárhossz L _s | 48 mm |
| Sorozat | HiPer-Drill |

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Teljes hossz L | 132 mm |
| Kivitel | 5xD |
| Szár | ISO 9766 |
| Fúrési felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Ferde megfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Köteg fúrása korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP | 674252 6IP |
| Torx Plus® csavar Profil 6IP | 231999 6IP |
| 8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm | 659874 50 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm | 659957 200 |