

Garant**DNMG 150612, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250764 HB7020
GTIN	4045197716514
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150612 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Forgácstörő	SM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min

Fő felhasználás	P
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz