

HOLEX**LED-es zseblámpa elemekkel, Szín: BLACK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081437 BLACK
GTIN	4062406087364
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú és robusztus LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból.

Legújabb LED technológia kitűnő fényteljesítménnyel.

- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Gumival bevont nyomógomb.**

Fókuszálható lámpafejjel.

Különböző színekben.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Fej Ø	27 mm
Övtáska tartozék	nem
Fényáram 2 fokozat	100 lm
IP védettségi osztály	IP 54

Elem típusa	Micro, AAA
Világítási idő	4 óra
ATEX zóna	Nincs
Világítási időtartam 2. fokozat	12 óra
Ház színe	BLACK
A tartalmazott elemek száma	3
Fényáram	250 lm
Égő	LED modul
Zseblámpa funkció	Fókusz
Teljes hossz	143 mm
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081552 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081551 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081554 LR3
Elemtartó Kivitel 3AAA	081506 3AAA
Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR3	081559 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081553 LR3