

**HOLEX****LED-es zseblámpa elemekkel, Szín: GREY****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081437 GREY
GTIN	4062406087401
Árucikk kategória	02A

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú és robusztus LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból.

**Legújabb LED technológia kitűnő fényteljesítménnyel.**

- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Gumival bevont nyomógomb.**

**Fókuszálható** lámpafejjel.

Különböző színekben.

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

**Műszaki leírás**

IP védettségi osztály	IP 54
Fej Ø	27 mm
Övtáska tartozék	nem
Világítási idő	4 óra

Fényáram 2 fokozat	100 lm
Ház színe	GREY
Elem típusa	Micro, AAA
Világítási időtartam 2. fokozat	12 óra
ATEX zóna	Nincs
Fényáram	250 lm
A tartalmazott elemek száma	3
Égő	LED modul
Zseblámpa funkció	Fókusz
Teljes hossz	143 mm
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Zseblámpa

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081552 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081553 LR3
Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR3	081559 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081554 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081551 LR3
Elemtartó Kivitel 3AAA	081506 3AAA