

HOLEX**LED-es zseblámpa elemekkel, Szín: SILVER****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081437 SILVER
GTIN	4062406087388
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú és robusztus LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból.

Legújabb LED technológia kitűnő fényteljesítménnyel.

- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Gumival bevont nyomógomb.**

Fókuszálható lámpafejjel.

Különböző színekben.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Fényáram 2 fokozat	100 lm
Elem típusa	Micro, AAA
ATEX zóna	Nincs
IP védettségi osztály	IP 54

Világítási idő	4 óra
Fej Ø	27 mm
Fényáram	250 lm
Égő	LED modul
Ház színe	SILVER
A tartalmazott elemek száma	3
Világítási időtartam 2. fokozat	12 óra
Zseblámpa funkció	Fókusz
Teljes hossz	143 mm
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

Elemtartó Kivitel 3AAA	081506 3AAA
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081552 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081551 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081553 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081554 LR3
Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR3	081559 LR3