

HOLEX**LED-es zseblámpa elemekkel, Szín: RED****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081437 RED
GTIN	4062406087425
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú és robusztus LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból.

Legújabb LED technológia kitűnő fényteljesítménnyel.

- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Gumival bevont nyomógomb.**

Fókuszálható lámpafejjel.

Különböző színekben.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

IP védettségi osztály	IP 54
Fényáram	250 lm
Világítási időtartam 2. fokozat	12 óra
Ház színe	RED

Fej Ø	27 mm
Elem típusa	Micro, AAA
Fényáram 2 fokozat	100 lm
Világítási idő	4 óra
ATEX zóna	Nincs
A tartalmazott elemek száma	3
Égő	LED modul
Zseblámpa funkció	Fókusz
Teljes hossz	143 mm
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081553 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081552 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081554 LR3
Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR3	081559 LR3
Elemtartó Kivitel 3AAA	081506 3AAA
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081551 LR3