

**Garant****Trapéz kézi menetfúró külön készrevágó, bevonat nélkül, Tr: TR8X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130790 TR8X1,5
GTIN	4062406086978
Árucikk kategória	11G

**Leírás****Kivitel:**

3 darabos készlet, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.

- **Elővágó hosszú vezetősappal**
- **Készrevágó tűrés H7**

**Figyelem:**

**A szerszám visszahúzáshoz nem alkalmas.**

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 6,6 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	1,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	6,6 mm
Forgácshornyok száma	3
Teljes hossz L	80 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Menetméret	8
Bevonat	bevonat nélkül

Menetfajta	TR
Profilszög	30 fok
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	gyári szabvány
Tűrés osztály	DIN 103 7H
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	kézi menetfúró
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró