

Garant**Gépi menetfúró, nitridált, MF: 12X1,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132880 12X1,25
GTIN	4062406087890
Árucikk kategória	11H

Leírás**Előny:**

Száraz megmunkálás szürkeöntvényenél – hűtő-kenőfolyadék nem szükséges. A nitridált felület miatt különösen kopásálló.

Figyelem:

4 éllel.

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrési osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 1,25 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 9 mm

Szár négyszög □: 7 mm

Magfurat Ø: 10,8 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Szár Ø D _s	9 mm
Menetmélység	36 mm
Magfurat Ø	10,8 mm
Forgácshornyok száma	4
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX

Szabvány	DIN 374
Menetemelkedés	1,25 mm
Teljes hossz L	100 mm
Menet Ø	12 mm
Menetfajta	MF
Szár négyszög □	7 mm
Menetméret	12
Bevonat	nitridált
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	fehér
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
GG	alkalmas	13 m/min	K
GGG	feltételesen alkalmas	9 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		