

Garant**Trapéz kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, Tr: TR22X5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130760 TR22X5
GTIN	4062406087562
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

3 darabos készlet, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.

- **Elővágó hosszú vezetőcsappal**
- **Készrevágó tűrés H7**

Figyelem:

A szerszám visszahúzáshoz nem alkalmas.

Menetemelkedés: 5 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 16 mm

Szár négyzet \square : 12 mm

Magfurat Ø: 17,25 mm

Műszaki leírás

Szár négyzet \square	12 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornok száma	3
Teljes hossz L	180 mm
Magfurat Ø	17,25 mm
Menetemelkedés	5 mm

Menetméret	22
Bevonat	bevonat nélkül
Menetfajta	TR
Profilszög	30 fok
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	gyári szabvány
Tűrési osztály	DIN 103 7H
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	kézi menetfúró
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		

