

Garant**Trapéz kézi menetfúró külön utánvágó, bevonat nélkül, Tr: TR20X4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130780 TR20X4
GTIN	4062406087753
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

3 darabos készlet, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.

- **Elővágó hosszú vezetősappal**
- **Készrevágó tőrés H7**

Figyelem:

A szerszám visszahúzáshoz nem alkalmas.

Menetemelkedés: 4 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 15 mm

Szár négyszög □: 12 mm

Magfurat Ø: 16,25 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	16,25 mm
Forgácshornok száma	3
Teljes hossz L	160 mm
Menetemelkedés	4 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	12 mm
Szár Ø D _s	15 mm
Menetméret	20

Bevonat	bevonat nélkül
Menetfajta	TR
Profilszög	30 fok
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	gyári szabvány
Tűrési osztály	DIN 103 7H
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	kézi menetfúró
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		

