

**Garant****Trapéz kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, Tr: TR14X3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130760 TR14X3
GTIN	4062406087517
Árucikk kategória	11G

**Leírás****Kivitel:**

3 darabos készlet, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.

- **Elővágó hosszú vezetőcsappal**
- **Készrevágó tűrés H7**

**Figyelem:**

**A szerszám visszahúzáshoz nem alkalmas.**

Menetemelkedés: 3 mm

Teljes hossz L: 130 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Szár négyszög □: 8 mm

Magfurat Ø: 11,25 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	8 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	11,25 mm
Menetemelkedés	3 mm
Teljes hossz L	130 mm
Forgácshornyok száma	3

Menetméret	14
Bevonat	bevonat nélkül
Menetfajta	TR
Profilszög	30 fok
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	gyári szabvány
Tűrés osztály	DIN 103 7H
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	kézi menetfúró
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		

