

Garant**Váltólapka gravírozáshoz, HB7525, Típus: UNI****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 217211 UNI |
| GTIN | 4062406087906 |
| Árucikk kategória | 21Y |

Leírás

Váltólapka gravírozáshoz UNI Előtolás f: 0,003-0,03 mm

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Szerszámanyag | HM |
| Típus | UNI |
| Előtolás f | 0,003-0,03 mm |
| Minőség | HB7525 |
| Csúcsszög | 45 fok |
| Sarokrádiusz R_e | 0,08 mm |
| Lépcső hossza b | 0,4 mm |
| t_{max} | 2 mm |
| W_{max} | 2,06 mm |
| Termék fajtája | Váltólapka gravírozáshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 70 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 60 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 50 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 40 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 40 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 30 m/min | M |
| GG(G) | alkalmas | 60 m/min | K |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |
| Levegő | feltételesen alkalmas | | |