

Garant**SOMT 120504 PDER, HB7510, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214867 ST1400
GTIN	4045197716408
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Előtolás f_z / fog: 0,22 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,22 mm
Típus	ST1400
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT 120504 PDER
Minőség	HB7510
Szerszámanyag	HM

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		