

HOLEX**Sarokmaró 90°, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215102 63/6
GTIN	4062406087999
Árucikk kategória	220

Leírás**Kivitel:**

Robusztus sarokmaró több oldalról körbezárt váltólapka fészkekkel a stabil megmunkálási feltételek érdekében.

A 215117 UNI váltólapkával **nagy előtolású maróként** használható.

Felhasználás:

Kétoldalas 3 élű XNEX0806.. lapkákkal, vagy egyoldalas 3 élű XNEX0806.. lapkákkal **Nagy előtolású.**

Figyelem:

GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó **211750 sz. 3,8 méret** a **674252 sz. 15IP méretű** pengével.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	22 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	4 mm
Vágóélek száma Z	6
Vágóél Ø D _c	63 mm
Váltólapka csavar készlet	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)

Hozzávaló váltólapka	XNEX 0806..
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró