



Valós színű LED-es munkalámpák COLOUR MATCH, Típus: MINI



Rendelési adatok

Rendelés száma	081513 MINI
GTIN	5708997356500
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

COLOUR MATCH. Speciális LED magas CRI értékkel a **színek tökéletes megjelenítése** és a LED-ek kiemelkedően hosszú élettartama érdekében. Tökéletesen alkalmas festési, polírozási, tisztítási és előkészítő munkákhoz. Festőüzemekben történő használathoz méretezve. Az **üveglencse cserélhető** és minden oldószer típusal szemben ellenálló, napi tisztítás esetén is. **MINIMATCH.** 2 COLOUR LIGHT funkcióval. Ez lehetővé teszi a munkafeladattól függő színhőmérséklet kiválasztását. Meleg fény (4500 K) világos felületekhez és hideg fény (6500 K) sötét felületekhez.

Feltölthető por- és vízálló akkumulátoros kézi munkalámpa. Robusztus, forgatható akasztó és erős beépített mágnes. Rugalmas lámpafej (180°-ban mozgatható).

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív töltőkábel.

Műszaki leírás

Akkumulátor típus	Lítium-ion
-------------------	------------

Fény színe	Színhű
Fény színe	hideg fehér
Fény színe	meleg fehér
Fényáram	200 lm
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Akkumulátor kapacitás	1,6 Ah
Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Színhőmérséklet	4500 - 6500 K
CRI érték	96
IP védettségi osztály	IP 65
Teljes szélesség	60 mm
Világítási idő	2 óra
Teljes hossz	156 mm
Súly	190 g
ATEX zóna	Nincs
Termék fajtája	Munkalámpa