

SWISS TOOLS

Furatfej, balra, Szár Ø / lapkaméret: 32/12 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	260013 32/12
GTIN	2050001912213
Árucikk kategória	29D

Leírás

Kivitel:

Cserélhető furatfejek HSK-T és PSC alaptesthez. Optimális hűtés a beállított nagynyomású hűtőfűvókáknak köszönhetően.

Alkalmazható :

A **320102; 320103; 320407; 320408 sz.** furatkés alaptesthez.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Szárméret: 32 mm

Furatfej ISO kódja: SCLCR/L

Hozzávaló váltólapka: CC.. 1204..

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}: 40 mm

Középpont eltolódás: 22 mm

Teljes hossz: 35 mm

Műszaki leírás

Cserélhető fej ISO kódja	SCLCR/L
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	40 mm
Lapkaméret	12 mm
Pótalkatrészek	320620_2
Szárméret	32 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Középpont eltolódás	22 mm
Szár Ø	32 mm
Teljes hossz	35 mm
Váltólapka kiosztás	jobbos és semleges
Sorozat	Furatfej
Felhasználás módja	balra
belső hűtés	igen

Tartozék

Torx csavar 2 sz. Típus 2	320620 2
---------------------------	----------