



COLOUR MATCH valós színű LED-es akkus munkalámpa, Típus: MULTI3



Rendelési adatok

Rendelés száma	081514 MULTI3
GTIN	5708997356531
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

COLOUR MATCH. Speciális LED magas CRI értékkel a **színek tökéletes megjelenítése** és a LED-ek kiemelkedően hosszú élettartama érdekében. Tökéletesen alkalmas festési, polírozási, tisztítási és előkészítő munkákhoz. Festőüzemekben történő használathoz méretezve. Az **üveglencse cserélhető** és minden oldószer típusal szemben ellenálló, napi tisztítás esetén is. **MULTIMATCH 3.** Nagyteljesítményű, hordozható akkus munkalámpa 5 fokozatú színhőmérséklet kiválasztással. A hátoldalon látható az akkumulátor kapacitás és a hátralévő működési idő. Integrált állítható láb a 081252 sz. 1,35-3 Scangrip állványra történő felszereléshez.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Töltőkészülékkel.

IP védetség osztály: IP 67

ATEX zóna: Nincs

Fényáram: 3000 lm

Világítási idő: 15 óra

CRI érték: 96

A tartalmazott akkumulátorok száma: 1

Akkumulátor típus: Lítium-ion

Műszaki leírás

Fény színe	Színhű
Fényáram	3000 lm
Világítási idő	15 óra
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor-feszültség	11,1 V
ATEX zóna	Nincs
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Teljes hossz	240 mm
Teljes szélesség	230 mm
CRI érték	96
Súly	1970 g
Gyártó jelölése	MULTIMATCH 3
Termék fajtája	Munkalámpa