



## Vegyvédelmi kesztyű pár Butoject® 898, Kesztyűméret: 9



### Rendelési adatok

Rendelés száma	094781 9
GTIN	4008198789895
Árucikk kategória	04Q

### Leírás

#### Kivitel:

Butoject® 898. Nagyon rugalmas butilkaucsuk vegyvédelmi kesztyű. Védelmet nyújt extrém veszélyes vegyszerek és gázok széles skálája ellen. Vegyvédelmi ruházatokkal kombinálható. Ez a kesztyű eleget tesz a védőkesztyűknek az elektrosztatikus tulajdonságaival szemben támasztott követelményeknek az új EN 16350:2014 szabvány szerint. **EN 421 szerinti engedély (radioaktív kontamináció).**

III. kategóriás védőkesztyűk.

#### Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 %	240 – 480 min
Áthatolási idő acetonitrilnél 99 %	240 – 480 min
Áthatolási idő acetonnál 99 %	>480 min
Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnál 99 %	240 – 480 min

Áthatolási idő izopropanolnál 99 %	240 – 480 min
Áthatolási idő kénsavnál 50 %	>480 min
Falvastagság	0,7 mm
Gyártó jelölése	Butoject 898
Kesztyűméret	9
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 %	240 – 480 min
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 %	60 – 120 min
Áthatolási idő metanolnál 99 %	240 – 480 min
Áthatolási idő etanolnál 95 %	240 – 480 min
Áthatolási idő kénsavnál 96 %	>480 min
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű típus	Vegyvédelmi kesztyű
Tartalom	1
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Védettségi osztály	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	A típus (BCIKLM)
Vegyszereknek ellenáll	BCIKLM
EN 388	2111X
Anyag	Butil
Hordozóanyag	Butil
AQL	0,65
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Hossz	350 mm
Vastagság	0,7 mm
Festék	fekete
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	1
Termék fajtája	Vegyvédelmi kesztyű

