



Önzáró fúrótokmány, Típus: 10-3/8



Rendelési adatok

Rendelés száma	341615 10-3/8
GTIN	4062406087197
Árucikk kategória	32W

Leírás

Kivitel:

Ipari kivitel

Belső menettel. **Befogóerő-biztosítással** ütvefúrógépekhez.

Felhasználás:

Állványos fúrógépekhez.

Elektromos fúrógépekre történő menetes felfogáshoz.

Műszaki leírás

Fúrófej hossza nyitva	71 mm
Külső Ø	39 mm
Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
Befogó	3/8-24 coll
Fúrótokmány hossz zárva	83 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány, kulcs nélküli