

**Garant****Furatkés beszúró esztergáláshoz, balos, Szár Ø DS / beszúrási szélesség w:  
16/1,5Xmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273791 16/1,5X
GTIN	4062406088613
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex váltólapka rögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	180 mm
$t_{\max}$ belső megmunkálás	6 mm
Hátrahúzott tartó $L_1$ kinyúlási hossza	30 mm
Beszúrási szélesség w	1,5 mm
Csavar	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Középtolódás $L_3$	10,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{\min}$	19 mm
Szár Ø $D_s$	16 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Rögzítőcsavar Típus 12

279815 12

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500