

## HEDI

Teljesen műanyag kábeldob F, B, PL és CZ országok számára, Típus: 40B



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081109 40B
GTIN	4003644007950
Árucikk kategória	08B

### Leírás

#### Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

Nagy és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 290 mm átmérőjű dobbal és számos ergonomiai és biztonsági funkcióval.

- **7 fokal dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.**
- **Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.**
- **Vízvezető mélyedések.**
- **Lehajtható fogantyú a jobb- és balkezes használathoz a fel- és letekerés során.**
- **Egyszerűen falra szerelhető.**
- **Szabadtéren és nedves helyiségek történő tartós használatra is engedélyezett.**

Aljzatok **Franciaország, Belgium, Lengyelország és a Cseh Köztársaság** számára.

#### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

### Műszaki leírás

Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
Kábelhossz	40 m
Kábel anyaga	Páncélkábel
Kábel szerkezete	3G1,5
IP védettségi osztály	IP 54
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16 A) W
Kábel kategória	H07BQ-F
Csatlakozó aljzatok száma	4
Ház anyaga	Teljesen műanyag
Névleges feszültség	250 V
Energiaellátás	Vezetékes
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	igen
Termék fajtája	Kábeldob