



Sűrített levegős ütvecsavarozók, Típus: W2412



Rendelési adatok

Rendelés száma	079171 W2412
GTIN	7322590052553
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik. Nagy teljesítményű ütvecsavarozó.

A kiáramló levegőt a markolat vezeti el, **jobbos / balos forgásirányra átkapcsolható.**

· **Jól kiegyensúlyozott és ergonomikus.**

Felhasználás:

Alkalmas nehezen hozzáférhető helyekhez és szűk helyviszonyok esetén.

Alkatrész:

Kiválasztott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Magasság	178 mm
Szerszámbefogó meghajtási profil	□
Nyomatéktartomány	100 - 300 Nm

Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Súly	1,4 kg
Hossz	113 mm
Maximum levegőigény	780 l/min
Működési zajkibocsátás	88 dB(A)
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M16
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Maximális fordulatszám	7400 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	5,6 m/s ²
Gyártó jelölése	W2412
Felépítés	Pisztoly
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Csavarozó