



Biztonsági tömlőtekerceselő, műanyag ház Sűrített levegő, Ø 8 x12 mm, Használható tömlőhossz: 10Sm



Rendelési adatok

Rendelés száma	080071 10S
GTIN	7391390404046
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Biztonsági tömlőtekerceselő tömlő megvezetéssel és kontrollált, erős behúzással. Rendkívül törésálló, zárt **műanyag ház** szennyeződéstől és portól veszélyeztetett területeken való felhasználáshoz. Kompakt felépítés és egyszerű fali ill. mennyezeti felszerelés **180°-os mozgatási tartománnyal**. Nagy átfolyáshoz alkalmas **PU tömlő** nagy kopásállósággal és acél sűrített levegő csatlakozókkal.

Tömlőtekerceselő PU tömlővel élénk **neonzöld** színben.

Figyelem:

Csatlakozót lásd a 080286 sz. alatt.

Műszaki leírás

Használható tömlőhossz	10 m
Ház színe	kék
Tömlő színe	neonzöld
Tömlő anyaga	Poliuretán
Kimeneti csatlakozó	1/4 coll
Maximális üzemi nyomás	16 bar

Ház anyaga	Műanyag
Automata feltekerő SCS	igen
Bemeneti csatlakozó	1/4 coll
Tömlő belső Ø	8 mm
Tömlő külső Ø	12 mm
Ház szélessége	406 mm
Ház mélysége	190 mm
Ház magassága	313 mm
Alkalmas	Sűrített levegő
Terméknév attribútum	Ø 8 × 12 mm
Termék fajtája	Tömlőtekerő

Tartozék

Biztonsági csatlakozó Belső menet Belső menetes csatlakozó 1/4 coll	080286 1/4
Biztonsági csatlakozó Belső menet Belső menetes csatlakozó 1/2 coll	080286 1/2
Biztonsági csatlakozó Belső menet Belső menetes csatlakozó 3/8 coll	080286 3/8