

Waldmann **LED-es nagyítólámpa ESD kivitel, Lencse Ø: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	491525 160
GTIN	4013330014568
Árucikk kategória	49A

**Leírás****Kivitel:**

Innovatív formatervezésű nagyítólámpa maximális igényekhez. Nagyméretű, Ø 153 mm-es üveg torzításmentes képhez. Egyedülállóan könnyen mozgó és kiegyensúlyozott (alumínium) lámparudazat rendkívül nagy hatósugárral. Zárt felépítésű a felhasználó és az integrált technika védelme érdekében.

- **Teljesen karcálló üveg lencse**
- **3D csuklós rudazat az egyedi beállításhoz és rögzítéshez.**
- **Világítás: 48 nagy teljesítményű LED, teljesítményfelvétel csak 16 W. A max. fényerő 7503 lx, fokozatmentesen leszabályozható. A fénykarakterisztika három fokozatú kapcsolóval állítható. A LED-ek élettartama akár 50.000 óra.**
- **A szegmenskapcsolás (Visualizer) lehetővé teszi a struktúrákat kihangsúlyozó megvilágításokat. Nagyon jó színérzékelés és jó kontrasztos látás.**
- **A különleges bevonatnak köszönhetően ESD munkaadásokhoz alkalmas.**

**Tartalom:**

Inkluzív 100 - 240 V, 50/60 Hz hálózati adapter, lencsevédő, menetes karima, lábazat.

**Opcionális tartozék:**

Asztalperem-szorító 491670 sz. ESD méret

**Figyelem:**

A fényforrás a gyártó által cserélhető.

**Műszaki leírás**

Kinyúlás	1356 mm
Nagyítás (x-szeres)	1,9
Csuklós kar hossza A	500 mm
Csuklós kar hossza B	484 mm
Fej Ø	250 mm
Lencse Ø	153 mm
Színhőmérséklet	kb. 4000 K
Energiaellátás	Vezetékes
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Nagyítólámpa

## Tartozék

Asztalperem-szorító 491521 / 1494 / 1496 sz. lámpához  
Típus REG

491670 REG