

**Orrfűrész, Típus: SSPE1500X****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078224 SSPE1500X
GTIN	4002395241699
Árucikk kategória	03M

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű és robusztus 1500 W-os **Milwaukee univerzális orrfűrész** fém hajtóműházzal.

- **Szerszám nélküli FIXTEC fűrészlap gyorscsere rendszer.**
- **Kikapcsolható ingalöket löketszám elektronikával.**
- **AVS antivibrációs rendszer és szabadalmaztatott ingameghajtás a maximálisan nyugodt járás érdekében.**
- **Visszaütés elleni védelemi rendszer a meghajtásnak a munkadarabról érkező visszaütésekkel szembeni védelme érdekében.**

Tartalom:

Szállítókofer, fűrészlap.

Figyelem:

Orrfűrészlapokat az 588600 számtól talál.

Műszaki leírás

Lökethossz	32 mm
Teljesítményfelvétel	1500 W
Súly	4 kg
Löketszám	0 - 2800 min ⁻¹
Gyártó jelölése	SSPE1500X
Különlegesség	FIXTEC / AVS

Max. vibráció EN szerint	15,2 m/s ²
Csomagolás	Szállítóköffer
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Orrfűrészlap készlet Megnevezés 922EHM	588600 922EHM
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 922BF	588600 922BF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 1122BF	588600 1122BF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 922EF	588600 922EF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 1122EF	588600 1122EF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 1155CHM	588600 1155CHM