

Garant**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, M: M27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130400 M27
GTIN	4062406088552
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó** menetfúróból álló készlet. **Elővágó hosszú vezetőcsappal.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 352

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 3 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 24 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	81 mm
Szár négyszög □	16 mm
Forgácshornyok száma	3
Menet Ø	27 mm
Vágóélek száma Z	3

Magfurat Ø	24 mm
Menetemelkedés	3 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	M
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	DIN 352
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menetméret	M27
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu > 10% Si	feltételeesen alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		

Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas
GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas