



Legyezős csiszolótárcsa SLTflex (CER), M14 befogó, Ø 115 mm, Szemcsézet: 40



Rendelési adatok

Rendelés száma	566312 40
GTIN	4027497550579
Árucikk kategória	53L

Leírás

Kivitel:

A (szabadalmaztatott) **sarló alakú lamellák** radiálisan kapcsolódnak az üvegszál erősítésű műanyag maghoz. A **tányér nélküli szerkezet** következtében **rendkívül nagy lamella túlnyúlás** érhető el. Nagyon nagy bevonatvastagságú. M14 menetes befogó, **nincs szükség felfogó anyára**.

Kerámia szemcse (CER) nagy csiszolóteljesítményű fedőkötéssel **kemény felhasználáshoz**.

Felhasználás:

Nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához, kontúrcsiszoláshoz és **sarokvarratok csiszolásához**. A hosszú lamella túlnyúlás **lágycsiszolást** tesz lehetővé.

Műszaki leírás

Alak leírása	Ferde, lamella túlnyúlása
Szemcsézet	40
Tárcsa Ø	115 mm
Sorozat	SLTflex

Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	<0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Menet	M14
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		