

Garant**Csigafúró készlet HSS-Co8 114550 sz., kazettával, TiAlN, Típus: 1-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115370 1-10
GTIN	4062406089870
Árucikk kategória	11B

Leírás**Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

Műszaki leírás

Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Fúrók száma	19
Szár	Hengeres szár
Fúrótartomány	1 - 10 mm
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 338
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	135 fok
Spirálszög	35 fok
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	37 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	31 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	S
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

Csigafúró HSS-Co8 Ø DC h8 2,5 mm	114550 2,5
Csigafúró HSS-Co8 Ø DC h8 5 mm	114550 5
Csigafúró HSS-Co8 Ø DC h8 3,5 mm	114550 3,5
Csigafúró HSS-Co8 Ø DC h8 4,5 mm	114550 4,5
Csigafúró HSS-Co8 Ø DC h8 8 mm	114550 8
Csigafúró HSS-Co8 Ø DC h8 4 mm	114550 4
Csigafúró HSS-Co8 Ø DC h8 1 mm	114550 1
Csigafúró HSS-Co8 Ø DC h8 5,5 mm	114550 5,5
Csigafúró HSS-Co8 Ø DC h8 6,5 mm	114550 6,5
Csigafúró HSS-Co8 Ø DC h8 9 mm	114550 9
Csigafúró HSS-Co8 Ø DC h8 10 mm	114550 10
Csigafúró HSS-Co8 Ø DC h8 8,5 mm	114550 8,5
Csigafúró HSS-Co8 Ø DC h8 9,5 mm	114550 9,5
Csigafúró HSS-Co8 Ø DC h8 7 mm	114550 7
Csigafúró HSS-Co8 Ø DC h8 6 mm	114550 6
Csigafúró HSS-Co8 Ø DC h8 1,5 mm	114550 1,5

Adatlap

Csigafúró HSS-Co8 Ø DC h8 2 mm	114550 2
Csigafúró HSS-Co8 Ø DC h8 3 mm	114550 3
Csigafúró HSS-Co8 Ø DC h8 7,5 mm	114550 7,5
Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz Típus 1-10	115470 1-10