



## Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 210



### Rendelési adatok

Rendelés száma	313755 210
GTIN	2050001929785
Árucikk kategória	33T

### Leírás

#### Kivitel:

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

**Mart** hornyok és **precíziós köszörülésű** fogazás, **barnított**.

#### Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

#### Alkalmazható :

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

#### Különleges tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

#### Figyelem:

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Hozzávaló színkód: Schunk patronos erőbefogók és pofák

Hossz L: 102 mm

Szélesség B: 35 mm

Magasság H: 40 mm

Furattávolság a: 20 mm

Furattávolság b: 25 mm

Horonyszélesség D: 14 mm

### Műszaki leírás

Furattávolság b	25 mm
-----------------	-------

Hossz L	102 mm
Horonyszélesség D	14 mm
Szélesség B	35 mm
Magasság H	40 mm
Menet DIN 912	M12
Furattávolság a	20 mm
Tokmány típus	210 mm
Hozzávaló színekód	Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák