



## Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 165



### Rendelési adatok

Rendelés száma	313715 165
GTIN	2050001929686
Árucikk kategória	33T

### Leírás

#### Kivitel:

**Mart** hornyok és **precíziós köszörülésű** fogazás, **barnított**.

#### Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

#### Alkalmazható:

Schunk, Röhmm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

#### Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

#### Figyelem:

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

### Műszaki leírás

Magasság H	32 mm
Tokmány típus	165 mm
Horonyszélesség D	12 mm
Hossz L	72 mm
Szélesség B	32 mm
Furattávolság b	20 mm

Menet DIN 912	M10
Furattávolság a	15 mm
Hozzávaló színekód	Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák