



Ékrudas esztergatókmány ROTA-S 2.0 rövidkúppal és alaptest és kemény felsőpofák, DIN 702-3, Típus / rövidkúpos befogó: 250/8



Rendelési adatok

Rendelés száma	313137 250/8
GTIN	2050001928917
Árucikk kategória	33U

Leírás

Kivitel:

- Maximális körfutási és pofacsere pontosság.
- Hosszú élettartam maximális pontosság mellett.
- Moduláris védőperselyes rendszer.
- Nagyon rövid szerelési idők.
- Tokmánytest betétedzett max. Ø 315 mm-ig.
- Nagyméretű átmenő furat (E méret!).
- Biztonsági csap a maximális kezelési biztonság érdekében.
- Az alappofák kompatibilisek az „F” rendszerű és „Duro” rendszerű tokmányokkal.
- Kis- és nagyméretű munkadarabok rugalmas befogása.
- A legkisebb belső Ø is nagy pontossággal fogható be.

Felhasználás:

DIN 55027 orsófejekhez tőcsavarokkal és peremes anyákkal. Az esztergatókmányt mindig köztes karima nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.

Szabvány:

DIN 702-3.

Alapanyag:

Teljes mértékben acélból készült, így magas fordulatszámokhoz alkalmas (lásd a táblázatot).

Tartalom:

Biztonsági szorítókulcs és 1 készlet rögzítőcsavar.

1 készlet alap- és kemény rátétpofa.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 313200 – 313350 sz.

Műszaki leírás

Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal	10 - 250 mm
Maximális fordulatszám	4200 min ⁻¹
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal	92 - 252 mm
Súly	33,9 kg
Tőcsavarok száma	4
Szorítási út pofánként S	7,7 mm
Áteresztés E	62 mm
Külső Ø A	256 mm
Típus	250
Tőcsavarok mérete	M16
Központosító kúp Ø B	139,735 mm
Befogó rövidkúp	8
Belső hatszögkulcs K	16 mm
Sorozat	ROTA-S plus
Szabvány	DIN 702-3
Színkódok a tartozékokhoz	Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány

Tartozék

Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus
250

313210 250

313207 250

Alappofa készlet, 3 darabosegyenes fogazás Tokmány típus
250

Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus
250

313205 250

Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus
250

313250 250

Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus
250

313200 250