



Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 250



Rendelési adatok

Rendelés száma	313755 250
GTIN	2050002054448
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

Mart hornyok és **precíziós köszörülésű** fogazás, **barnított**.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható :

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

Különleges tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Hozzávaló színkód: Schunk patronos erőbefogók és pofák

Hossz L: 125 mm

Szélesség B: 42 mm

Magasság H: 40 mm

Furattávolság a: 30 mm

Furattávolság b: 30 mm

Horonyszélesség D: 16 mm

Műszaki leírás

Magasság H	40 mm
------------	-------

Hossz L	125 mm
Tokmány típus	250 mm
Furattávolság b	30 mm
Furattávolság a	30 mm
Szélesség B	42 mm
Horonyszélesség D	16 mm
Menet DIN 912	M12
Hozzávaló színekód	Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák