



Szegmenspofa készlet, 3 darabos, Alumínium, Tokmány típus: 165



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 313437 165 |
| GTIN | 2050001929549 |
| Árucikk kategória | 33T |

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és **precíziós köszörülésű** fogazás, **barnított**.

Felhasználás:

Teljes, csekély deformációjú befogás.

Alapanyag:

Alumínium

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|--------|
| Horonyszélesség D | 17 mm |
| Magasság H | 58 mm |
| Tokmány típus | 165 mm |
| Furattávolság a | 22 mm |
| Szélesség B | 120 mm |

| | |
|-----------------|--|
| Furattávolság b | 22 mm |
| Hossz L | 59,5 mm |
| Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák |