



Ékrudas esztergatókmány ROTA-S-plus 2.0 alaptesttel és kemény felsőpofákkal, DIN 702-4, Típus: 160



Rendelési adatok

Rendelés száma	313117 160
GTIN	2050001928757
Árucikk kategória	33U

Leírás

Kivitel:

- **Maximális körfutási és pofacsere pontosság.**
- **Hosszú élettartam maximális pontosság mellett.**
- **Moduláris védőperselyes rendszer.**
- **Nagyon rövid szerelési idők.**
- **Tokmánytest betétedzett max. Ø 315 mm-ig.**
- **Nagyméretű átmenő furat (E méret!).**
- **Biztonsági csap a maximális kezelési biztonság érdekében.**
- **Az alappofák kompatibilisek az „F” rendszerű és „Duro” rendszerű tokmányokkal.**
- **Kis- és nagyméretű munkadarabok rugalmas befogása.**
- **A legkisebb belső Ø is nagy pontossággal fogható be.**

Párbeszédablak szöveg:

Edzett, rendkívül merev és polírozott tokmánytest.

Alappofa ferde fogazással.

Speciális forma szóróperemmel.

Nyomógomb pofacseréhez.

Pofabiztosítás (3-szoros – a 400 méret kivételével).

Rögzítő csap az alappofa előpozícionálásához.

Működtetés hatszög csatlakozással.

Felhasználás:

Hengeres központosító befogóval rendelkező gépekhez vagy karimás befogáshoz. Rögzítés csavarral előlről. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatókmányhoz kell illeszteni.

Szabvány:

DIN 702-4.

Alapanyag:

Teljes mértékben acélból készült, így magas fordulatszámokhoz alkalmas (lásd a táblázatot).

Tartalom:

Biztonsági szorítókulcs és 1 készlet rögzítőcsavar.

1 készlet alap- és kemény rátétpofa.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 313200 – 313350 sz.

Műszaki leírás

Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal	65 - 186 mm
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal	5 - 170 mm
Szorítási út pofánként S	6,5 mm
Súly	7,9 kg
Központosító Ø B	145 mm
Típus	160
Áteresztés E	42 mm
Belső hatszögműkulcs K	12 mm
Külső Ø A	165 mm
Maximális fordulatszám	5400 min ⁻¹
Tokmánymagasság D	68,5 mm
Sorozat	ROTA-S plus
Szabvány	DIN 702-4
Színkódok a tartozékokhoz	Schunk ékrudas esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány

Tartozék

Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus 160	313250 160
Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus 160	313210 160
Alappofa készlet, 3 darabosegyenes fogazás Tokmány típus 160	313207 160
Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus 160	313200 160
Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus 160	313205 160